数据信息页

THM GEW 20/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM GEW 纺织标签由柔性极高的棉织品制成。 以卷装形式供货,适合与热传输打印机一起使用。与办公室激光打印机的 A4 纸标签相比,这种标签带有更厚的粘胶层。织物柔性和厚粘胶层相互结合,确保高粘力,可用于电缆或软管等弯曲或圆形物体。

通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 10 x 20 mm, 白色		
订货号	<u>2712020000</u>		
类型	THM GEW 20/10 WS		
GTIN (EAN)	4050118749915		
数量	5000 items		

THM GEW 20/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス				
		No. of the Land		
*	0.15 mm	深度 (英寸)	0.0059 inch	
高度 	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch	
<u>に度</u>	20 mm		0.7874 inch	
重	0.07 g			
温度				
L作温度范围	-2980 °C			
不保产品合规				
oHS 合规状态	合规,无例外			
でいる ロがれた心 REACH SVHC				
	1 NE C 0.1 W 170 別向だ	又八工701以 (3 / 1 1 0 /		
通用数据				
	橡胶粘胶剂			
<u> </u>	自我粘贴的			
	20 mm			
I燃等级符合 UL 94	V-0			
最大工作温度	80 °C			
	-29 ℃			
页色编码	白色			
國素	不			
基础材料	棉织物			
J印标志	无			
至个包装单元的标记号数量	供电形式卷装标签			
从证符合 UL 969	无			
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Device markers			
<u> </u>	-2980 °C			
事卷数量 	5000			
设备标记号				
	不			
} 类				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 10.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLASS 15.0	27-28-11-04	LOLAGO 14.0	27-20-11-04	

目录日期/图纸 2

数据信息页

THM GEW 20/10 WS




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

THM GEW 20/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

4050118390049

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

Ink ribbon

编制日期 16.11.2025 05:23:43 MEZ

目录日期/图纸 4