


CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture

日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。控制机柜的功能越来越多地转移到现场，促使所需电缆数量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线，适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试，能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合，为您的应用提供多样化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长，但是如果您仍找不到所需的电缆组件，我们也可以为您提供不同长度的款型以及客户定制的方案。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 重载接插件组装, 插座, LAPP Ölflex Classic 110, 带屏蔽: 无, 回路数: 6 |
| 订货号 | 2712250500 |
| 类型 | CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH |
| GTIN (EAN) | 4050118751598 |
| 数量 | 1 items |

CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1752.53 g

温度

温度限值 -40 °C ... 80 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c |

电缆技术参数

| | | | |
|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 电缆长度 | 5 m | 导线类型 | LAPP Ölflex Classic 110 |
| 护套颜色 | 黑色 | 防油 | Yes |
| 芯线横截面积 | 1.5 mm ² | 接线数量 | 7 |
| 带屏蔽 | 无 | 卤素 | 是 |
| 绝缘 | PVC | 最大可变温度 | 70 °C |
| 最小可变温度 | -15 °C | 最高温度 恒温 | 80 °C |
| 最小恒温值 | -40 °C | 最小弯曲半径, 可变 | 15 x 电缆直径 |
| 最小弯曲半径, 固定 | 4 *直径 | 护套材料 | PVC |
| 外径 | 8.9 mm | | |

常规技术数据

| | | | |
|------|-------|------|-----------|
| 回路数 | 6 | 插销整理 | 1:1, 编号线芯 |
| 额定电压 | 500 V | 额定电流 | 24 A |
| 防护等级 | IP65 | | |

联接器技术参数

| | | |
|-----|----------|--|
| 联接器 | 联接器描述 | 联接器 1 |
| | 进线 | straight |
| | 外壳基本材料 | 铝压铸 |
| | 系列 | HE |
| | 尺寸 | 3 |
| | 类型 | 插座 |
| | 个性化组件联接器 | HDC 06B TOLU 1M20G, HDC HE 6 FP, H1.5/14 R, VG M20 - MS 68 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |


CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

尺寸 3



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 6
额定电流：24 A
额定电压：500 V
符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HE 6 MP | 版本 |
| 订货号 | 1873530000 | HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248457786 | |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16D KLU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1653230000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190403300 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B KLU 1PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1653200000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403270 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B KLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1021330000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248734948 | |
| 数量 | 1 ST | |

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 06B ADLU N | 版本 |
| 订货号 | 2559320000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4050118652345 | 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B ADLU | 版本 |
| 订货号 | 1202500000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190889920 | 端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: |
| 数量 | 1 ST | none |
| 类型 | HDC 06B ALU | 版本 |
| 订货号 | 1202100000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190149369 | 端部锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B ALU N | 版本 |
| 订货号 | 2488560000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4050118541502 | 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B ALU O-RING | 版本 |
| 订货号 | 1019870000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4032248731985 | 端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B DMDL 1LB | 版本 |
| 订货号 | 1665210000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190421915 | 定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |

CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B SDLU 1M20G | 版本 |
| 订货号 | 1900360000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248585922 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SDLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900380000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585913 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SDLU 1PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652980000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403058 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SDLU 2M20G | 版本 |
| 订货号 | 1788170000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248205608 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SDLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788160000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205592 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SDLU 2PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652990000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403065 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1M20G | 版本 |
| 订货号 | 1900460000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248585939 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900480000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585946 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 1PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402822 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2M20G | 版本 |
| 订货号 | 1788140000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248205585 | |
| 数量 | 1 ST | |

CH-HEAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 06B SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788130000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205578 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 06B SLU 2PG16G | 版本 |
| 订货号 | 1652760000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402839 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SDLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900820000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521098 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SDLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787540000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204885 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1900880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521111 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1900900000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248521128 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204861 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204854 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16D SLU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1652840000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190402914 | |
| 数量 | 1 ST | |