

**CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture

日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。控制机柜的功能越来越多地转移到现场，促使所需电缆数量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线，适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试，能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合，为您的应用提供多样化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长，但是如果您仍找不到所需的电缆组件，我们也可以为您提供不同长度的款型以及客户定制的方案。

**通用订货数据**

版本	重载接插件组装, 插座, LAPP Ölflex Classic 110, 带屏蔽: 无, 回路数: 6
订货号	<a href="#">2712260200</a>
类型	CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH
GTIN (EAN)	4050118751581
数量	1 items

## CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 839.53 g

## 温度

温度限值 -40 °C ... 80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

## 电缆技术参数

电缆长度	2 m	导线类型	LAPP Ölflex Classic 110
护套颜色	黑色	防油	Yes
芯线横截面积	1.5 mm <sup>2</sup>	接线数量	7
带屏蔽	无	卤素	是
绝缘	PVC	最大可变温度	70 °C
最小可变温度	-15 °C	最高温度 恒温	80 °C
最小恒温值	-40 °C	最小弯曲半径, 可变	15 x 电缆直径
最小弯曲半径, 固定	4 * 直径	护套材料	PVC
外径	8.9 mm		

## 常规技术数据

回路数	6	插销整理	1:1, 编号线芯
额定电压	500 V	额定电流	24 A
防护等级	IP65		

## 联接器技术参数

联接器	进线	弯
	外壳基本材料	铝压铸
	系列	HE
	尺寸	3
	类型	插座
	个性化组件联接器	<a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G</a> , <a href="#">HDC HE 6 FP</a> , <a href="#">H1.5/14 R</a> , <a href="#">VG M20-MS 68</a>

## 分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		


CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

尺寸 3



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。  
回路数 6  
额定电流：24 A  
额定电压：500 V  
符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

类型	HDC HE 6 MP	版本
订货号	<a href="#">1873530000</a>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16D KLU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1653230000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190403300	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B KLU 1PG16G	版本
订货号	<a href="#">1653200000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403270	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B KLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1021330000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25
GTIN (EAN)	4032248734948	
数量	1 ST	

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 06B ADLU N	版本
订货号	<a href="#">2559320000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4050118652345	端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	
类型	HDC 06B ADLU	版本
订货号	<a href="#">1202500000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190889920	端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸:
数量	1 ST	none
类型	HDC 06B ALU	版本
订货号	<a href="#">1202100000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190149369	端部锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	
类型	HDC 06B ALU N	版本
订货号	<a href="#">2488560000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4050118541502	端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	
类型	HDC 06B ALU O-RING	版本
订货号	<a href="#">1019870000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4032248731985	端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 06B DMDL 1LB	版本
订货号	<a href="#">1665210000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190421915	定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 06B SDLU 1M20G	版本
订货号	<a href="#">1900360000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20
GTIN (EAN)	4032248585922	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1900380000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585913	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 1PG16G	版本
订货号	<a href="#">1652980000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403058	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2M20G	版本
订货号	<a href="#">1788170000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20
GTIN (EAN)	4032248205608	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1788160000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205592	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2PG16G	版本
订货号	<a href="#">1652990000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403065	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1M20G	版本
订货号	<a href="#">1900460000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20
GTIN (EAN)	4032248585939	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1900480000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585946	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1PG16G	版本
订货号	<a href="#">1652750000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402822	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 2M20G	版本
订货号	<a href="#">1788140000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20
GTIN (EAN)	4032248205585	
数量	1 ST	

**CH-HFAB-XXXX-06-0200-AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 06B SLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1788130000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205578	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 2PG16G	版本
订货号	<a href="#">1652760000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402839	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SDLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1900820000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521098	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SDLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787540000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204885	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1900880000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521111	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1900900000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248521128	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787520000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204861	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SLU 2M32G	版本
订货号	<a href="#">1787510000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204854	
数量	1 ST	
类型	HDC 16D SLU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1652840000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190402914	
数量	1 ST	