

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Product similar to illustration

日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。 控制机柜的功能越来越多地转移到现场,促使所需电缆数 量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线,适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试,能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合,为您的应用提供多样 化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长,但是如果您仍找不到所需 的电缆组件,我们也可以为您提供不同长度的款型以及客 户定制的解决方案。

通用订货数据

版本	重载接插件组装,插座,Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar,带屏蔽:无,回路数:10
订货号	<u>2712300200</u>
类型	CH-HHAB-XXXX-10-0200-AE
GTIN (EAN)	4050118751055
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マ寸和重量			,
直径 1	12 mm		919.19 g
量度			
温度限值	-40 °C 80 °C		
不保产品合规	40 0 00 0		
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC		um perfluorobutane sulfonate 2942	0-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-a	ıa54-e07d33c98f2c	
电缆技术参数			
电缆长度	2 m	导线类型	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or simila
户套颜色	黑色	芯线横截面积	1.5 mm²
接线数量	12	带屏蔽	无
氢素	是		PVC
最大可变温度	70 °C	 最小可变温度	-15 ℃
最高温度 恒温	80 °C	 最小恒温值	-40
最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径	 最小弯曲半径,固定	4 x 电缆直径
沪套材料	PVC		
常规技术数据			
回路数	10	插销整理	1:1,编号线芯
可以 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	500 V		IP65
※※ 联接器技术参数			,
	#X+4 co ++-/-2	TY+立 Q2 4	
联接器	联接器描述 进线		
	1.5		
	外壳基本材料 回路数	铝压铸 10	
	系列	HE	
	尺寸	4	
	<u> </u>		
	个性化组件联接器		SBU 1M25G, HDC HE 10 FP,
			, <u>VGM25-MS68 11-20 BG</u>
分类			
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
	21 00 0T 02	LOLI-00 12.0	2,000702
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02

编制日期 05.11.2025 09:07:09 MEZ

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 4



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线 无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 10 额定电流:16 A 额定电压:500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

类型	HDC HE 10 MP	版本	
订货号	<u>1873550000</u>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4	
GTIN (EAN)	4032248458165		
数量	1 ST		

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 10B KBU 1PG16G	版本
订货号	<u>1654580000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190407407	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 10B KBU 1M25G	版本
订货号	1021250000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248736232	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 10B KBU 1M20G	版本
订货号	<u>1787720000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248205066	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲丰性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 10B ABU	版本
订货号	1205000000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190872960	侧面锁定,普通高度, 十字托架不可更换, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC 10B ABU N	版本
类型 订货号	HDC 10B ABU N 2488580000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
	112012212011	

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。______

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

~=/ 13 /3 /4	RETOR SYSTAIN		
类型	HDC 10B DMDQ 2QB	版本	
订货号	1665240000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁	
GTIN (EAN)	4008190421946	定,普通高度, 标准	
数量	1 ST		

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

目录日期 / 图纸 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

四円 リス	ダスJ/ロ	
类型	HDC 10B SBU 1PG16G	版本
订货号	<u>1654370000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190407193	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 10B SBU 2PG16G	版本
订货号	<u>1654380000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190407209	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 24D SBU 2PG21G	版本
订货号	1654450000	MDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
U页与 GTIN (EAN)		定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
	4008190407278	上, 百进同反, 同时, 电现在大尺寸. FG 2 1
数量	1 ST	
类型	HDC 24D SBU 1PG29G	版本
订货号	<u>1654470000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190407292	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 24D SBU 2M25G	版本
订货号	<u>1787350000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204694	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
 类型	HDC 24D SBU 2M32G	版本
订货号	<u>1787360000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204700	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 10B SBU 2M25G	版本
订货号	1787630000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204977	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	足, 自地同及,例准, 电现接大尺寸, Wi 25
类型	HDC 10B SBU 2M20G	
订货号	1787640000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248204984	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 10B SBU 1M20G	版本
订货号	<u>1901360000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248588237	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 10B SBU 1M25G	版本
订货号	<u>1901370000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248588244	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
 类型	HDC 24D SBU 1M25G	版本
订货号	1903210000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248592999	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	(A) 日本EPUIX (PJHJ) 「D-XJX/(/ ()・III EV
		₩ - ±
类型	HDC 24D SBU 1M32G	
订货号	1903220000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248588183	定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

目录日期/图纸 5