


**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**IP65**



日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。  
 控制机柜的功能越来越多地转移到现场，促使所需电缆数量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线，适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试，能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认识组件产品组合，为您的应用提供多样化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长，但是如果您仍找不到所需的电缆组件，我们也可以为您提供不同长度的款型以及客户定制的解决方案。

**通用订货数据**

版本	重载接插件组装, 插针, 插座, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 18G1.5 or similar, 带屏蔽: 无, 回路数: 16
订货号	<a href="#">2712340100</a>
类型	CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF
GTIN (EAN)	4050118751000
数量	1 items

**技术数据****审批**

RoHS 一致

**尺寸和重量**

净重 1089.67 g

**温度**

温度限值 -40 °C ... 80 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15

**电缆技术参数**

电缆长度	1 m	导线类型	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 18G 1.5 or similar
护套颜色	黑色	芯线横截面积	1.5 mm <sup>2</sup>
接线数量	18	带屏蔽	无
卤素	是	绝缘	PVC
最大可变温度	70 °C	最小可变温度	-15 °C
最高温度 恒温	80 °C	最小恒温值	-40
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	4 x 电缆直径
护套材料	PVC	外径	14.4 mm

**常规技术数据**

回路数	16	插销整理	1:1, 编号线芯
额定电压	500 V	防护等级	IP65

**联接器技术参数**

联接器	联接器描述	联接器 1
	进线	弯
	外壳基本材料	铝压铸
	回路数	16
	系列	HE
	尺寸	6
	类型	极
	个性化组件联接器	<a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 MP, H1,5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	联接器描述	联接器 2
	进线	弯

联接器	外壳基本材料	铝压铸
	回路数	16
	系列	HE
	尺寸	6
	类型	插座
	个性化组件联接器	<a href="#">HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 FP, H1,5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	联接器描述	
	进线	
	外壳基本材料	
	回路数	

**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸 6**

直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 16

额定电流 : 16 A

额定电压 : 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

**通用订货数据**

类型	HDC HE 16 MP	版本
订货号	<a href="#">1873570000</a>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 16, PUSH IN, 安装尺寸: 6
GTIN (EAN)	4032248458189	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 16 FP	版本
订货号	<a href="#">1873560000</a>	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 16, PUSH IN, 安装尺寸: 6
GTIN (EAN)	4032248458172	
数量	1 ST	

**对接外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 16B KBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1657270000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190410322	面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1657310000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190410360	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1787190000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248204533	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787200000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248204540	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	HDC 40D KBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1967670000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248670178	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 2M32G N	版本
订货号	<a href="#">2545510000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4050118558333	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 1M25G N	版本
订货号	<a href="#">2559890000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4050118676440	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D KBU 1M32G N	版本
订货号	<a href="#">2559900000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4050118673265	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	

**穿体式插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 16B ABU	版本
订货号	<a href="#">1208600000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190881351	侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	
类型	HDC 16B ABU N	版本
订货号	<a href="#">2488590000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4050118541526	侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	HDC 16B DMDQ 2QB	版本
订货号	<a href="#">1665270000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190421977	
数量	1 ST	

**插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 16B SBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656720000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409739	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656730000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409746	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656810000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409821	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1656830000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409845	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2PG29G	版本
订货号	<a href="#">1656840000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409852	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2M32G	版本
订货号	<a href="#">1787110000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204458	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787120000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204465	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1788240000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205776	
数量	1 ST	

**CH-HJAA-HJAB-16-0100-AF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	HDC 16B SBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1899980000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248520718	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1902970000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248592951	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1902990000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248592968	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 1M25G N	版本
订货号	<a href="#">2560740000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4050118673234	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 1PG29G N	版本
订货号	<a href="#">2560770000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118893595	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 2M25G N	版本
订货号	<a href="#">2560930000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4050118673531	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 1PG21G N	版本
订货号	<a href="#">2560940000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676716	
数量	1 ST	
类型	HDC 16B SBU 2PG21G N	版本
订货号	<a href="#">2560950000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676921	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2M25G N	版本
订货号	<a href="#">2561020000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676914	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 1M32G N	版本
订货号	<a href="#">2561030000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676464	
数量	1 ST	
类型	HDC 40D SBU 2M32G N	版本
订货号	<a href="#">2561040000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676457	
数量	1 ST	