

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。控制机柜的功能越来越多地转移到现场，促使所需电缆数量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线，适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试，能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合，为您的应用提供多样化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长，但是如果您仍找不到所需的电缆组件，我们也可以为您提供不同长度的款型以及客户定制的方案。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 重载接插件组装, 插针, 插座, LAPP Ölflex Classic 110, 带屏蔽: 无, 回路数: 16 |
| 订货号 | 2712340200 |
| 类型 | CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF |
| GTIN (EAN) | 4050118750997 |
| 数量 | 1 items |

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1389.67 g

温度

温度限值 -40 °C ... 80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

电缆技术参数

| | | | |
|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 电缆长度 | 2 m | 导线类型 | LAPP Ölflex Classic 110 |
| 护套颜色 | 黑色 | 防油 | Yes |
| 芯线横截面积 | 1.5 mm ² | 接线数量 | 18 |
| 带屏蔽 | 无 | 卤素 | 是 |
| 绝缘 | PVC | 最大可变温度 | 70 °C |
| 最小可变温度 | -15 °C | 最高温度 恒温 | 80 °C |
| 最小恒温值 | -40 °C | 最小弯曲半径, 可变 | 15 x 电缆直径 |
| 最小弯曲半径, 固定 | 4 * 直径 | 护套材料 | PVC |
| 外径 | 14.4 mm | | |

常规技术数据

| | | | |
|------|-------|------|-----------|
| 回路数 | 16 | 插销整理 | 1:1, 编号线芯 |
| 额定电压 | 500 V | 额定电流 | 16 A |
| 防护等级 | IP65 | | |

联接器技术参数

| | | |
|----------|--|--|
| 联接器 | 联接器描述 | 联接器 1 |
| | 进线 | 弯 |
| | 外壳基本材料 | 铝压铸 |
| | 回路数 | 16 |
| | 系列 | HE |
| | 尺寸 | 6 |
| | 类型 | 极 |
| | 个性化组件联接器 | HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 MP, H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG |
| | 联接器描述 | 联接器 2 |
| | 进线 | 弯 |
| | 外壳基本材料 | 铝压铸 |
| | 回路数 | 16 |
| | 系列 | HE |
| 尺寸 | 6 | |
| 类型 | 插座 | |
| 个性化组件联接器 | HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 FP, H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG | |

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 6



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 16

额定电流：16 A

额定电压：500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HE 16 MP | 版本 |
| 订货号 | 1873570000 | HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 16, PUSH IN, 安装尺寸: 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248458189 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC HE 16 FP | 版本 |
| 订货号 | 1873560000 | HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 16, PUSH IN, 安装尺寸: 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248458172 | |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16B KBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1657270000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410322 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1657310000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410360 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787190000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204533 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787200000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204540 | |
| 数量 | 1 ST | |

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 40D KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1967670000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4032248670178 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 2M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2545510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118558333 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2559890000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118676440 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2559900000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118673265 | |
| 数量 | 1 ST | |

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16B ABU | 版本 |
| 订货号 | 1208600000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190881351 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B ABU N | 版本 |
| 订货号 | 2488590000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541526 | |
| 数量 | 1 ST | |

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 16B DMDQ 2QB | 版本 |
| 订货号 | 1665270000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | |
| 数量 | 1 ST | |

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16B SBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656720000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190409739 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656730000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190409746 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190409821 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1656830000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190409845 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1656840000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190409852 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787110000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204458 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787120000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204465 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788240000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205776 | |
| 数量 | 1 ST | |

CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 16B SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1899980000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248520718 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1902970000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248592951 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1902990000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248592968 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560740000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673234 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1PG29G N | 版本 |
| 订货号 | 2560770000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118893595 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560930000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673531 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 1PG21G N | 版本 |
| 订货号 | 2560940000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118676716 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2PG21G N | 版本 |
| 订货号 | 2560950000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118676921 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2561020000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118676914 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2561030000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118676464 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2561040000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4050118676457 | |
| 数量 | 1 ST | |