


**CH-HKAA-HKAB-24-0100-AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**IP65**



日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。  
 控制机柜的功能越来越多地转移到现场，促使所需电缆数量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线，适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试，能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认识组件产品组合，为您的应用提供多样化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长，但是如果您仍找不到所需的电缆组件，我们也可以为您提供不同长度的款型以及客户定制的解决方案。

**通用订货数据**

版本	重载接插件组装, 插针, 插座, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, 带屏蔽: 无, 回路数: 24
订货号	<a href="#">2712350100</a>
类型	CH-HKAA-HKAB-24-0100-AG
GTIN (EAN)	4050118750478
数量	1 items

**技术数据****审批**

RoHS 一致

**尺寸和重量**

净重 1261.4 g

**温度**

温度限值 -40 °C ... 80 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

**电缆技术参数**

电缆长度	1 m	导线类型	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar
护套颜色	黑色	芯线横截面积	1.5 mm <sup>2</sup>
接线数量	25	带屏蔽	无
卤素	是	绝缘	PVC
最大可变温度	70 °C	最小可变温度	-15 °C
最高温度 恒温	80 °C	最小恒温值	-40
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	4 x 电缆直径
护套材料	PVC	外径	16.9 mm

**常规技术数据**

回路数	24	插销整理	1:1, 编号线芯
额定电压	500 V	防护等级	IP65

**联接器技术参数**

联接器	联接器描述	联接器 1
	进线	straight
	外壳基本材料	铝压铸
	系列	HE
	尺寸	8
	类型	极
	个性化组件联接器	<a href="#">HDC 24B TOBU 1M25G, HDC HE 24 MP, H1,5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG</a>
	联接器描述	联接器 2
	进线	straight
	外壳基本材料	铝压铸
	系列	HE
	尺寸	8
	类型	插座
	个性化组件联接器	<a href="#">HDC 24B TOBU 1M25G, HDC HE 24 FP, H1,5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG</a>

### 技术数据

#### 分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**CH-HKAA-HKAB-24-0100-AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****尺寸 8**

直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 24

额定电流 : 16 A

额定电压 : 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

**通用订货数据**

类型	HDC HE 24 FP	版本
订货号	<a href="#">1873580000</a>	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MP	版本
订货号	<a href="#">1873590000</a>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 24B DMDQ 2QB	版本
订货号	<a href="#">1665640000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190422660	
数量	1 ST	

**对接外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**CH-HKAA-HKAB-24-0100-AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	HDC 24B KBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787920000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248205363	面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B KBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1661720000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190418274	面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B KBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1661730000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190418281	面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D KBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1786960000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248204205	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D KBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1661810000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4008190418359	面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	

**穿体式插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 24B ABU	版本
订货号	<a href="#">1212400000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190083939	侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	
类型	HDC 24B ABU N	版本
订货号	<a href="#">2488600000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4050118541533	侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

**CH-HKAA-HKAB-24-0100-AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
**魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。**

**通用订货数据**

类型	HDC 24B SBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1901150000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521258	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1661510000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418069	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787870000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205318	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1661520000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418076	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1904340000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1904350000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248585298	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1786890000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204137	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2M32G	版本
订货号	<a href="#">1786880000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204120	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1661590000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418144	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D SBU 2PG29G	版本
订货号	<a href="#">1661630000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418182	
数量	1 ST	