

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。 控制机柜的功能越来越多地转移到现场,促使所需电缆数 量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线,适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试,能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合,为您的应用提供多样 化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长,但是如果您仍找不到所需 的电缆组件,我们也可以为您提供不同长度的款型以及客 户定制的解决方案。

## 通用订货数据

版本	重载接插件组装, 插座, Helukabel JZ-500-C black 7G2.5 or similar, 带屏蔽: 是, 回路数: 6
订货号	<u>2712390100</u>
类型	CH-HMAB-XXXX-06-0100-AB
GTIN (EAN)	4050118779257
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量			
争重	634.47 g		
<u> </u>	00 11.77 g		
温度限值	-40 °C 80 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c		
SCIP	81ca46c4-2930-4739-a	a54-e07d33c98f2c	
电缆技术参数			
电缆长度	1 m	导线类型	Helukabel JZ-500-C bla 7G2.5 or similar
户套颜色	黑色	芯线横截面积	2.5 mm <sup>2</sup>
接线数量	7	—————————————————————————————————————	是
·····································	是		PVC
最大可变温度 	80 °C		-10 °C
最高温度 恒温	80 °C	最小恒温值	-40
最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径,固定	5 x 电缆直径
沪套材料	PVC	外径	12.1 mm
常规技术数据			
回路数	6	插销整理	1:1,编号线芯
可以	500 V		IP65
联接器技术参数			<u>'</u>
<b>联接器</b>	联接器描述	联接器	1
1/1 X Hr	进线	straight	
	外壳基本材料	·····································	<b>.</b>
	系列	HQ	
	尺寸	HQ	
	类型		
	个性化组件联接器	HDC H C HX B	QM TOLU 1PG21, HDC HQ 4/2 FC, HD M2.5AG, HDC-C-HD-BM2.5AG, VG 21 3 11-15.5
分类			,
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
TIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ETIM TO.U	27-06-91-90	ECLASS 9.0	27-06-04-02

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-91-90

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 4/2回路





HQ 系列 - 紧凑设计功能强大。电气性能不言自明。您也可以使用久经考验的 HD 和 HX 冷压插针。

接线方式采用冷压插针。冷压联接几十年来一直是业界的 标准解决方案。

订购的插芯中不含插针。

回路数: 4/2 (+PE) 额定电流: 40/10 A 额定电压: 690 / 250 V

UL/CSA标准规定的额定电压: 600V AC/DC

### 通用订货数据

 类型
 HDC HQ 4/2 MC
 版本

 订货号
 1003170000
 HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 6, 冷压联接, 安装尺寸: HQ

 GTIN (EAN)
 4032248698165

 数量
 1 ST

### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

### 通用订货数据

 类型
 HDC HQP ALU
 版本

 订货号
 1003040000
 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

 GTIN (EAN)
 4032248697977
 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准

 数量
 1 ST

# 安装外壳, 斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 通用订货数据

类型 HDC HQP AWLU 订货号

1003060000

版本

GTIN (EAN) 4032248697991

HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

壳,侧面锁定,普通高度,标准

### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 功能 — 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子 和金属夹具)。

### 通用订货数据

HDC HQP ALU CS 类型

订货号 1354950000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

GTIN (EAN) 4050118157215 壳,侧面锁定,普通高度,标准

# 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护 功能 — 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳 (盖子 和金属夹具)。

4

# 通用订货数据

类型 HDC HQP KOLU 1PG16 版本

订货号 1003120000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳,

GTIN (EAN) 4032248698059 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

1 ST 数量

目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲丰性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

### 通用订货数据

类型HDC HQP SLU 1PG16版本订货号1003110000HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面GTIN (EAN)4032248698042锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16数量1 ST

# 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

### 通用订货数据

类型	HDC HQM ALU	版本
订货号	1003050000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697984	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQM ALU CS	版本
类型 订货号	HDC HQM ALU CS 1251680000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

目录日期 / 图纸 5