

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。 控制机柜的功能越来越多地转移到现场,促使所需电缆数 量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线,适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试,能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合,为您的应用提供多样 化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长,但是如果您仍找不到所需 的电缆组件,我们也可以为您提供不同长度的款型以及客 户定制的解决方案。

### 通用订货数据

重载接插件组装, 插针, Helukabel JZ-500 10G2.5 or similar, 带屏蔽: 无, 回路数: 8
<u>2712510100</u>
CH-HOBD-XXXX-08-0100-AA
4050118779837
1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
争重	447.4 g		
温度			
<b>温度限值</b>	-40 °C 80 °C		
环保产品合规			
	<u> </u>		
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potass methylenedi-p-cresol 11	ium perfluorobutane sulfonate 2942 9-47-1	20-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-
SCIP	1344e4a2-b558-4ad0-9	95d1-5c6df3fdd75e	
电缆技术参数			
电缆长度 电缆长度	2 m	·····································	Helukabel JZ-500 10G2
			or similar
中套颜色 	灰色	芯线横截面积 	2.5 mm²
<b>E线数量</b>	10	帯屏蔽	无
氢素	是	绝缘	PVC
<b>景大可变温度</b>	80 °C	最小可变温度	-15 ℃
最高温度 恒温	80 °C	最小恒温值	-40
<b>最小弯曲半径,可变</b>	7.5 x 电缆直径	最小弯曲半径,固定	4 x 电缆直径
户套材料	PVC	外径	14.8 mm
常规技术数据			
	8	插销整理	
3	500 V	防护等级	IP65
 联接器技术参数			
OV Let- p.p.	W/14-0014474	T7/14-DD •	
<b>关接器</b>	联接器描述 联接器 1		
	进线	straight	
	外壳基本材料	塑料	
	系列		
	尺寸 HQ		
	类型	公头	
	个性化组件联接器		
分类	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
		ETIM 9.0	
TIM 10.0	EC001576		EC001576
TIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
CLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
FCI ASS 13 0	27-06-04-02	FCLASS 14 O	27-06-04-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 14.0

27-06-04-02

27-06-04-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 8回路



小尺寸, 高性能。可使用HD 压接插针。

回路数:8 (+PE) 额定电流: 16 A 额定电压: 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V 交流/直流

#### 通用订货数据

 类型
 HDC HQ 8 FC
 版本

 订货号
 1919980000
 HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 安装尺寸: HQ

 GTIN (EAN)
 4032248557950

 数量
 1 ST

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

 类型
 HDC HQP ALU
 版本

 订货号
 1003040000
 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

 GTIN (EAN)
 4032248697977
 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准

 数量
 1 ST

# 安装外壳, 斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP AWLU 订货号 1003060000

HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

GTIN (EAN) 4032248697991 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准

版本

放量 1 ST

#### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型 HDC HQP ALU CS 订货号 <u>1354950000</u>

<u>1354950000</u> HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

4050118157215 売, 侧面锁定,普通高度, 标准

GTIN (EAN) 405 数量 1.S

### 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

# 通用订货数据

类型 HDC HQP KOLU 1PG16 版本

订货号 1003120000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳,

GTIN (EAN) 4032248698059 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

数量 1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

 类型
 HDC HQP SLU 1PG16
 版本

 订货号
 1003110000
 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面

 GTIN (EAN)
 4032248698042
 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

 数量
 1 ST

### 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

#### 通用订货数据

类型	HDC HQM ALU	版本
订货号	1003050000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697984	壳. 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQM ALU CS	版本
类型 订货号	HDC HQM ALU CS 1251680000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外