

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	Z系列, 横联, 用于端子, 回路数: 5
订货号	2714810000
类型	ZQV 2.5/5 RT
GTIN (EAN)	4050118764994
数量	20 items

ZQV 2.5/5 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	27.6 mm
高度	23.8 mm
宽度	2.8 mm
净重	3.9 g

深度 (英寸)	1.0866 inch
高度 (英寸)	0.937 inch
宽度 (英寸)	0.1102 inch

温度

存储温度	-25 °C...55 °C
工作温度	-60 °C...130 °C
最大持续工作温度	130 °C

环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
------	------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	5
-----	---

额定数据

额定电流	24 A
------	------

重要注意事项

产品信息	由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V 出厂时超过 10 极的横向连接均带有裸露切割边缘。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		