

ZQV 2.5/8 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	Z系列, 横联, 用于端子, 回路数: 8
订货号	2714840000
类型	ZQV 2.5/8 RT
GTIN (EAN)	4050118762198
数量	20 items

ZQV 2.5/8 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	27.6 mm	深度 (英寸)	1.0866 inch
高度	39.1 mm	高度 (英寸)	1.5394 inch
宽度	2.8 mm	宽度 (英寸)	0.1102 inch
净重	5.05 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
工作温度	-60 °C...130 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
------	------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	8
-----	---

额定数据

额定电流	24 A
------	------

重要注意事项

产品信息	由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V
------	--

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		