

STB 21.6/IH/BR WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 插座 (端子), 插孔深度: 11.1 mm, 3.00 mm, 深: 26.6 mm |
| 订货号 | 2715530000 |
| 类型 | STB 21.6/IH/BR WTL6/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118782134 |
| 数量 | 50 items |

STB 21.6/IH/BR WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 26.6 mm | 深度 (英寸) | 1.0472 inch |
| 高度 | 6.1 mm | 高度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 宽度 | 6.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 直径 | 6.1 mm | 净重 | 2.32 g |

温度

| | | | |
|----------|---------------|----------|--------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 100 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 旋紧的 | | |

大小

| | | | |
|------|---------|----------|---------|
| 直径 | 6.1 mm | 螺纹外部公制尺寸 | 3.00 mm |
| 插孔深度 | 11.1 mm | | |

材料参数

| | | | |
|--------------|--------|------|----|
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | 颜色编码 | 棕色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | |
|----|------|
| 类型 | 用于端子 |
|----|------|

通用的

| | |
|--------|--------|
| 最大工作温度 | 100 °C |
|--------|--------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |