TS TTB 6 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Klippon® Connect TTB 系列产品的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范。所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。

通用订货数据

版本	插座(端子), 插孔深度: 11.5 mm, 深: 51.3 mm
订货号	<u>2715540000</u>
类型	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
数量	48 items

TS TTB 6 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批			
ROHS	一致		
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス			
		Sec. 44. 1.	
深	51.3 mm	深度 (英寸)	2.0197 inch
高度	9.4 mm	高度 (英寸)	0.3701 inch
宽度	6.3 mm		0.248 inch
争重	0 g		
温度			
左 战泪 庄	2E °C EE °C	具小柱墙工 /// 19 库	-60 °C
存储温度 見力持续工 <i>作</i> 温度	-25 °C55 °C	最小持续工作温度	-60 C
最大持续工作温度	130 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		度关注物质 (SVHC)	
		文人注刊》(GVTIG)	
其它技术参数			
固定类型 固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插头		
大小			
插孔深度	11.5 mm		'
	11.0 11111		
材料参数			-
	Wemid		棕色
型燃等级符合 UL 94	V-0		1/A C
最大工作温度	130 °C		
	130 C		
分类 			-
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2

数据信息页

TS TTB 6 BR

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

TS TTB 6 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

