# 数据信息页

### **KTB MOPL 3555 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

#### 安装板

带和不带孔的安装板,用于纵向和横向安装 DIN 安装导轨,或将组件直接安装在安装板上。

### 通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 295 mm,	
IIIX-4*	宽度: 489 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色	
订货号	<u>2715560000</u>	
类型	KTB MOPL 3555 MSZN	
GTIN (EAN)	4064675047469	
数量	1 items	

### **KTB MOPL 3555 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
	<u>_</u>			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
			<u>'</u>	
深 高度	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch	
高度	295 mm	高度 (英寸)	11.6142 inch	
宽度	489 mm	宽度 (英寸)	19.2519 inch	
争重	1745 g			
温度			,	
工作温度				
不保产品合规				
	ᄉᄱᅟᅩᄱᆈ			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的	
7.47.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.		人工 人	红极针及垤瞯	
至地约科	7\175 tM10X			
<b>附件常规信息</b>				
	4.5	旧校71 本/7 /D)	-	
材料强度	1.5 mm	焊接孔直径 (D)	7 mm	
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板	
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
TIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
TIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
CLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
CLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39	

# 数据信息页

### **KTB MOPL 3555 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件,您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件,才能研究分壳不漏电,或标签不损坏。

例如,已经开发了通用安装套件 – TPSD,您可以快速安全 地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件,可以 降低或完全消除漏电危险。

3

#### 通用订货数据

类型 FKSC M6X8 D9/SW3 订货号 <u>0642600000</u> GTIN (EAN) 4008190058258 数量 50 ST 版本

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢