

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



借助 PrintJet CONNECT，我们开发了一款能够完全满足此类需求的高性能喷墨打印机。此外，PrintJet MINI 为小批量打印任务提供了简约的解决方案，非常适合注重灵活性和精准度的用户。两款设备均隶属于 Weidmüller 标记系统，确保实现最高效率。

**通用订货数据**

版本	标记号产品, 喷墨, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
订货号	<a href="#">2715590000</a>
类型	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
数量	1 items

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

**尺寸和重量**

深	930 mm	深度 (英寸)	36.6141 inch
高度	454 mm	高度 (英寸)	17.874 inch
宽度	590 mm	宽度 (英寸)	23.2283 inch
净重	43693 g		

**温度**

环境温度 18 °C...32 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6aI, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

**标记系统**

标记号类型	MultiCard, MetalliCard	燃料系统	墨盒, CMYK
打印工艺	喷墨	接口	USB, LAN, Wi-Fi
软件	M-Print® PRO	电源电压	230V AC / 16A, 115 V AC / 20 A
操作系统	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	打印机驱动	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
打印速度	取决于打印质量	最大打印分辨率	1200 DPI
Download	M-Print PRO	发货时已含附件	PrintJet CONNECT, 电源电缆, USB 电缆, 1 个 DEK 5/5, 2 张 PrintJet Cleaner 薄纸, 快速入门指南, 防尘盖, 1 套 CMYK 墨盒

**分类**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

**PrintJet CONNECT**

PrintJet CONNECT 附件和耗材



**通用订货数据**

类型	PJ CON CLEANING UNIT	版本
订货号	<a href="#">2715700000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042099	
数量	1 ST	
类型	PJ CON FLUID SET	版本
订货号	<a href="#">2715650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675036036	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK C	版本
订货号	<a href="#">2715610000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041573	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK K	版本
订货号	<a href="#">2715640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041887	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK M	版本
订货号	<a href="#">2715620000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042044	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK Y	版本
订货号	<a href="#">2715630000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041580	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK SET	版本
订货号	<a href="#">2715600000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041566	
数量	1 ST	
类型	PJ CON SERVICE FLAP	版本
订货号	<a href="#">2715690000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042082	
数量	1 ST	
类型	PJ CON TEXTILE COVER	版本
订货号	<a href="#">2715670000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042068	
数量	1 ST	
类型	PJ CON WASTE PAD	版本
订货号	<a href="#">2715660000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042051	
数量	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品-打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览: 在设计阶段就可以查看预览图, WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本
订货号	<a href="#">1905490000</a>	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件
GTIN (EAN)	4032248526291	
数量	1 ST	