

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PrintJet CONNECT 是我们久经考验的 PrintJet 系列的后续升级版本。专注于现代工业和面板制造需求，将最高的过程和成本效率与智能网络和完整的数据一致性结合在一起。例如，您可以在标记过程中直接使用现有数据 - 以便更有效地工作并且错误率最低。

## 通用订货数据

版本	标记号产品, 喷墨, 1200 DPI, MultiCard, Metallicard
订货号	<a href="#">2715590000</a>
类型	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
数量	1 items

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	930 mm	深度 (英寸)	36.6141 inch
高度	454 mm	高度 (英寸)	17.874 inch
宽度	590 mm	宽度 (英寸)	23.2283 inch
净重	43693 g		

## 温度

环境温度	18 °C...32 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6al, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

## 标记系统

标记号类型	MultiCard, MetalliCard	燃料系统	墨盒, CMYK
打印工艺	喷墨	接口	USB, LAN, Wi-Fi
软件	M-Print® PRO	电源电压	230V AC / 16A, 115 V AC / 20 A
操作系统	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	打印机驱动	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
打印速度	取决于打印质量	最大打印分辨率	1200 DPI
发货时已含附件	PrintJet CONNECT, 电源电缆, USB 电缆, W-LAN stick, 1 个 DEK 5/5, 2 张 PrintJet Cleaner 薄纸, 快速入门指南, 其他 23 种语言的使用说明书, 以 PDF 形式存储在 DVD 上, 防尘盖, 1 套 CMYK 墨盒		

## 分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## PrintJet CONNECT

## PrintJet CONNECT 附件和耗材



## 通用订货数据

类型	PJ CON CLEANING UNIT	版本
订货号	<a href="#">2715700000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042099	
数量	1 ST	
类型	PJ CON FLUID SET	版本
订货号	<a href="#">2715650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675036036	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK C	版本
订货号	<a href="#">2715610000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041573	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK K	版本
订货号	<a href="#">2715640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041887	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK M	版本
订货号	<a href="#">2715620000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042044	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK Y	版本
订货号	<a href="#">2715630000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041580	
数量	1 ST	
类型	PJ CON INK SET	版本
订货号	<a href="#">2715600000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041566	
数量	1 ST	
类型	PJ CON SERVICE FLAP	版本
订货号	<a href="#">2715690000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042082	
数量	1 ST	
类型	PJ CON TEXTILE COVER	版本
订货号	<a href="#">2715670000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042068	
数量	1 ST	
类型	PJ CON WASTE PAD	版本
订货号	<a href="#">2715660000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042051	
数量	1 ST	

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	PJ CON WIFI STICK	版本
订货号	<a href="#">2715680000</a>	
GTIN (EAN)	6955690002749	
数量	1 ST	

## M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览：在设计阶段就可以查看预览图，WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

## 通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本
订货号	<a href="#">1905490000</a>	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件
GTIN (EAN)	4032248526291	
数量	1 ST	