


VP HEX M25 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	堵头, 封闭式, M 25 x 1.5, 15 mm, 聚酰胺 6 (PA 6)
订货号	2715760000
类型	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
数量	25 items

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	5.8 mm	高度 (英寸)	0.2283 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
长度	15 mm	长度 (英寸)	0.5906 inch
直径	32 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	14 mm	净重	5.67 g

温度

工作温度	-20 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

拧紧力矩	2.5 Nm	阻燃等级符合	UL 94 V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-20 °C
螺距	1.5 mm	卤素	不
标准	in accordance with UL94 V-2	防护等级	IP65, IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6 (PA 6)
密封圈直径	25.00 mm	螺纹 (外部)	M 25 x 1.5
螺纹长度	15 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		