VP HEX M40 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	堵头, 封闭式, M 40 x 1.5, 18 mm, 聚酰胺 6 (PA 6)
订货号	<u>2715780000</u>
类型	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
数量	10 items

VP HEX M40 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	8.5 mm	高度 (英寸)	0.3346 inch
<u>同区</u>	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
^{迟及} 长度	18 mm	<u> </u>	0.7087 inch
	53 mm	最小壁厚	0.5 mm
旦に 最大壁厚	17 mm		0.02 g
	17 111111	/7里 ————————————————————————————————————	0.02 g
温度			<u> </u>
工作温度	-20 °C100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
通用参数			
拧紧力矩矩	6 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-20 °C
螺距	1.5 mm	卤素	不
标准	in accordance with UL94 V-2	防护等级	IP65, IP68 - 5 bar (30分钟
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6 (PA 6)
密封圈直径	40.00 mm	螺纹 (外部)	M 40 x 1.5
螺纹长度	18 mm		
分类			
ETIMACO	50000454	ETIM 7 O	E00004E4
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000451 EC000451	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000451 27-14-44-25
	27-14-44-33		27-14-44-25
ECLASS 9.1		ECLASS 10.0	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

目录日期/图纸 2