


VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 堵头, 封闭式, M 50 x 1.5, 18 mm, 聚酰胺 6 (PA 6) |
| 订货号        | <a href="#">2715790000</a>               |
| 类型         | VP HEX M50 PA6 GY                        |
| GTIN (EAN) | 4050118805444                            |
| 数量         | 10 items                                 |

## VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|      |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度   | 9.5 mm  | 高度 (英寸) | 0.374 inch  |
| 宽度   | 55 mm   | 宽度 (英寸) | 2.1654 inch |
| 长度   | 18 mm   | 长度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 直径   | 63.5 mm | 最小壁厚    | 0.5 mm      |
| 最大壁厚 | 17 mm   | 净重      | 0.04 g      |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -20 °C...100 °C |
|------|-----------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|        |                             |              |                           |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 拧紧力矩   | 8 Nm                        | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                       |
| 最大工作温度 | 100 °C                      | 最小工作温度       | -20 °C                    |
| 螺距     | 1.5 mm                      | 卤素           | 不                         |
| 标准     | in accordance with UL94 V-2 | 防护等级         | IP65, IP68 - 5 bar (30分钟) |
| 电缆接头   | 公制的                         | 基础材料         | 聚酰胺 6 (PA 6)              |
| 密封圈直径  | 50.00 mm                    | 螺纹 (外部)      | M 50 x 1.5                |
| 螺纹长度   | 18 mm                       |              |                           |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |