

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
订货号	2715990000
类型	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
数量	1 items

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	12.2 g
----	--------

温度

温度限值	-20 °C ... 100 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

最大电缆外径	6.5 mm	最小电缆外径	4 mm
卤素	无卤	AF 尺寸 1	27 mm
AF 尺寸	27 mm	防护等级	IP68
电缆接头	PG 16	基础材料	聚碳酸酯
密封	TPE	螺纹 (外部)	PG 16
螺纹 (内部)	PG 16		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		