

**VG 16 HQ K68 4-6.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯      |
| 订货号        | <a href="#">2715990000</a> |
| 类型         | VG 16 HQ K68 4-6.5         |
| GTIN (EAN) | 4050118769821              |
| 数量         | 1 items                    |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 12.2 g

温度

温度限值 -20 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|         |        |         |       |
|---------|--------|---------|-------|
| 最大电缆外径  | 6.5 mm | 最小电缆外径  | 4 mm  |
| 卤素      | 无卤     | AF 尺寸 1 | 27 mm |
| AF 尺寸   | 27 mm  | 防护等级    | IP68  |
| 电缆接头    | PG 16  | 基础材料    | 聚碳酸酯  |
| 密封      | TPE    | 螺纹 (外部) | PG 16 |
| 螺纹 (内部) | PG 16  |         |       |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |