

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



不锈钢是各种高纯度耐腐蚀（合金）钢材的统称。

通用订货数据

版本	端子导轨, 附件, 不锈钢 1.4404 (316 L), 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 7.5 mm
订货号	2716000000
类型	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
数量	40 M

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	309.63 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

标准	IEC 60947-7-1	表面处理	未处理的
强度	1.00 mm	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
安装导轨经预钻孔	无	狭缝宽度	
开孔间距, 在中间	0 mm	狭缝间隙	
狭缝长度			

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

