

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的 电缆接头和螺钉 互锁。它们直接密封在 机柜壁上,因此可以不使用附件 外壳。外壳重量轻并且可防污染、 防水和防震,令人 印象深刻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP66, IP67, 插接状态下, 顶部进线, 螺钉, , 电缆接头尺寸: M 40
订货号	<u>2716730000</u>
类型	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
MAMID 认证	c SN us			
ROHS				
JL File Number Search				
·URus 证书号	E223801			
マサ和重量			<u> </u>	
	140 mm	高度 (英寸)	5.5118 inch	
争重	170 g			
温度				
不境温度	-40 °C100 °C			
环保产品合规	10 0100 0			
RoHS 合规状态		合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	B大注彻质 (SVHC)		
电缆接头 WMP				
最小电缆直径	19 mm	最大电缆直径	28 mm	
AF 尺寸	36 mm	电缆接头尺寸	M 40	
通用参数				
· 拧紧力矩矩	3 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-0	
小売基本材料	PA	 防护等级	 IP66, IP67, 插接状态下	
MC 外壳	 无		不锈钢板, 防锈	
大小 尺寸大小	,		,	
	+++ - <u>+</u> / F - 	H + + m		
进线	带电缆接头	外壳高度B	140 mm	
运行				
电缆螺旋连接,数量	1	电缆接头尺寸	M 40	
<u> </u>	 上部 插座		3 Nm	
上方输入电缆数量	1		顶部进线	
锁定系统设计	螺钉	安装尺寸	6	
姓线	带电缆接头	 密封	NBR	
页色 (RAL)	RAL 9011	BG	6	
适用于 ModuPlug®	是			
分类				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 5.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02	
ECLASS 15.0	27-44-02-02			





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装托架



我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的 电缆接头和螺钉 互锁。它们直接密封在 机柜壁上,因此可以不使用附件 外壳。外壳重量轻并且可防污染、 防水和防震,令人 印象深刻。

通用订货数据

类型	HDC AF SET WM	版本
订货号	<u>2716800000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
类型	HDC AF WM	版本
订货号	<u>2716790000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级:
GTIN (EAN)	4050118803662	

目录日期/图纸 4