

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在机柜壁上，因此可以不使用附件外壳。外壳重量轻并且可防污染、防水和防震，令人印象深刻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP66, IP67, 插接状态下, 顶部进线, 螺钉, , 电缆接头尺寸: M 40
订货号	2716730000
类型	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
数量	1 items

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E223801

尺寸和重量

高度	140 mm	高度 (英寸)	5.5118 inch
净重	170 g		

温度

环境温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头 WMP

最小电缆直径	19 mm	最大电缆直径	28 mm
AF 尺寸	36 mm	电缆接头尺寸	M 40

通用参数

拧紧力矩	3 Nm	阻燃等级符合	UL 94 V-0
外壳基本材料	PA	防护等级	IP66, IP67, 插接状态下
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢

尺寸大小

进线	带电缆接头	外壳高度B	140 mm
----	-------	-------	--------

运行

电缆螺旋连接, 数量	1	电缆接头尺寸	M 40
插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
拧紧力矩	3 Nm	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	顶部进线
锁定系统设计	螺钉	安装尺寸	6
进线	带电缆接头	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	6
适用于 ModuPlug®	是		

分类



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**安装托架**

我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在机柜壁上，因此可以不使用附件外壳。外壳重量轻并且可防污染、防水和防震，令人印象深刻。

通用订货数据

类型	HDC AF SET WM	版本
订货号	2716800000	HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
类型	HDC AF WM	版本
订货号	2716790000	HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	