

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在机柜壁上，因此可以不使用附件外壳。外壳重量轻并且可防污染、防水和防震，令人印象深刻。

**通用订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP66, IP67, 插接状态下, 侧面进线, 螺钉, , 电缆接头尺寸: M 40 |
| 订货号        | <a href="#">2716780000</a>   |
| 类型         | HDC 24B TSS 1M40 WMP   |
| GTIN (EAN) | 4050118803655  |
| 数量         | 1 items  |

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E223801               |

**尺寸和重量**

|    |          |
|----|----------|
| 净重 | 185.68 g |
|----|----------|

**温度**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 环境温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**电缆接头 WMP**

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 最小电缆直径 | 19 mm | 最大电缆直径 | 28 mm |
| AF 尺寸  | 36 mm | 电缆接头尺寸 | M 40  |

**通用参数**

|        |      |        |                   |
|--------|------|--------|-------------------|
| 拧紧力矩   | 3 Nm | 阻燃等级符合 | UL 94 V-0         |
| 外壳基本材料 | PA   | 防护等级   | IP66, IP67, 插接状态下 |
| EMC 外壳 | 无    | 锁定元件材料 | 不锈钢               |

**尺寸大小**

|    |       |
|----|-------|
| 进线 | 带电缆接头 |
|----|-------|

**运行**

|            |       |               |          |
|------------|-------|---------------|----------|
| 电缆螺旋连接, 数量 | 1     | 电缆接头尺寸        | M 40     |
| 插头/插座/盖板   | 上部 插座 | 罩盖            | 无盖板      |
| 拧紧力矩       | 3 Nm  | 两侧输入电缆数量      | 1        |
| 外壳设计       | 侧面进线  | 锁定系统设计        | 螺钉       |
| 安装尺寸       | 8     | 进线            | 带电缆接头    |
| 密封         | NBR   | 颜色 (RAL)      | RAL 9011 |
| BG         | 8     | 适用于 ModuPlug® | 是        |

**分类**



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**安装托架**

我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在机柜壁上，因此可以不使用附件外壳。外壳重量轻并且可防污染、防水和防震，令人印象深刻。

**通用订货数据**

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 类型         | HDC AF SET WM              | 版本                      |
| 订货号        | <a href="#">2716800000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级: |
| GTIN (EAN) | 4050118803679              |                         |
| 数量         | 1 ST                       |                         |
| 类型         | HDC AF WM                  | 版本                      |
| 订货号        | <a href="#">2716790000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: , 防护等级: |
| GTIN (EAN) | 4050118803662              |                         |
| 数量         | 20 ST                      |                         |