数据信息页

HDC 10B AF WM COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的 电缆接头和螺钉 互锁。它们直接密封在 机柜壁上,因此可以不使用附件 外壳。外壳重量轻并且可防污染、 防水和防震,令人 印象深刻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP66, 插接状态下, 插座盖板, 螺钉	
订货号	<u>2716820000</u>	
类型	HDC 10B AF WM COVER	
GTIN (EAN)	4050118803693	
数量	1 items	

HDC 10B AF WM COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
AAAAID YY				
MAMID 认证	c FL *us			
ROHS	<u>一致</u>			
JL File Number Search	<u>UL 网站</u>			
cURus 证书号	E223801			
尺寸和重量				
争重	42.24 g			
· 温度				
环境温度	-20 °C100 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高J	度关注物质 (SVHC)		
· 富田				
通用参数				
	0.81		V 0	
拧紧力矩矩 ***********************************	3 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-0	
外壳基本材料	PA		IP66, 插接状态下	
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢	
运行				
插头/插座/盖板	防尘盖		3 Nm	
烟天/烟座/盖版				
外元设订 安装尺寸				
女表尺寸	NBR		<u></u> AAL 7035	
置到 BG	NBK 4		KAL 7035 是	
	<u></u>	em j Woduriug®	在	
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02	
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02	
ECLASS 15.0	27-44-02-02			

目录日期/图纸 2