

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的 电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在 机柜壁上，因此可以不使用附件 外壳。外壳重量轻并且可防污染、 防水和防震，令人 印象深刻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP66, 插接状态下, 插座盖板, 螺钉
订货号	2716820000
类型	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
数量	1 items

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E223801

尺寸和重量

深	55 mm	深度 (英寸)	2.1654 inch
高度	39.5 mm	高度 (英寸)	1.5551 inch
宽度	102.5 mm	宽度 (英寸)	4.0354 inch
长度	102.5 mm	长度 (英寸)	4.0354 inch
净重	42.24 g		

温度

环境温度 -20 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

拧紧力矩矩	3 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	PA	防护等级	IP66, 插接状态下
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢

尺寸大小

进线 不

运行

插头/插座/盖板	防尘盖	罩盖	带盖板
拧紧力矩矩	3 Nm	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	插座盖板	锁定系统设计	螺钉
安装尺寸	4	进线	不
型号	盖	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
适用于 ModuPlug®	是		

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		