

**HDC 16B AF WM COVER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



我们塑料材质的法兰安装外壳带有内置的 电缆接头和螺钉互锁。它们直接密封在 机柜壁上，因此可以不使用附件 外壳。外壳重量轻并且可防污染、防水和防震，令人 印象深刻。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP66, 插接状态下, 插座盖板, 螺钉, , 电缆接头尺寸: none
订货号	<a href="#">2716830000</a>
类型	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
数量	1 items

## HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223801

## 尺寸和重量

净重 5.5 g

## 温度

环境温度 -20 °C...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头 WMP

电缆接头尺寸 none

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 表面处理 未处理的  
防护等级 IP66, 插接状态下

## 尺寸大小

进线 不

## 运行

电缆接头尺寸	none	插头/插座/盖板	防尘盖
罩盖	带盖板	拧紧力矩	3 Nm
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	插座盖板
锁定系统设计	螺钉	安装尺寸	6
进线	不	型号	盖
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	6	适用于 ModuPlug®	是

## 分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		