

**IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**通用订货数据**

版本	牵引电缆, M8 P 编码 – IP 67 直型插座, 打开的, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
订货号	<a href="#">2717740015</a>
类型	IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778809
数量	1 items

**IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

长度	1.5 m	长度 (英寸)	59.0551 inch
净重	98 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**电缆技术参数**

护套颜色	黑色	防油	符合 IEC 60811:404
适用于拖曳电缆	无	接线数量	4
带屏蔽	是	卤素	无卤, 符合 IEC 60754标准
绝缘	聚烯烃	弯曲循环	2 Mio
阻燃性	Yes	护套材料	PUR
测试电压: 线与线之间屏蔽	1 kV DC, 1 分钟, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	颜色编码	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
静止时的温度范围	-40...80 °C	移动中的温度范围	-30...70 °C
回路数	4		

**基本技术信息**

防护等级	IP67
------	------

**右插头**

插头, 右	自由导线端
-------	-------

**左插头**

插头, 左	M8, P-编码, IP67, 孔式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	---------------------------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**布线**

---

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

---

---

---

---