



通用订货数据

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 版本         | 牵引电缆, M8 P 编码 – IP 67 直型插座, 打开的, Cat. 5e, PUR, 20 m |
| 订货号        | <a href="#">2717740200</a>                          |
| 类型         | IE-C5DE4UP0200PSSXXX-E                              |
| GTIN (EAN) | 4050118778854                                       |
| 数量         | 1 items                                             |

## IE-C5DE4UP0200PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |               |
|----|--------|---------|---------------|
| 长度 | 20 m   | 长度 (英寸) | 787.4016 inch |
| 净重 | 1232 g |         |               |

## 温度

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...80 °C |
| 安装温度 |      |                |

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 电缆技术参数

|               |                                        |          |                   |
|---------------|----------------------------------------|----------|-------------------|
| 护套颜色          | 黑色                                     | 防油       | 符合 IEC 60811:404  |
| 适用于拖曳电缆       | 无                                      | 接线数量     | 4                 |
| 带屏蔽           | 是                                      | 卤素       | 无卤, 符合IEC 60754标准 |
| 绝缘            | 聚烯烃                                    | 弯曲循环     | 2 Mio             |
| 阻燃性           | Yes                                    | 护套材料     | PUR               |
| 测试电压: 线与线之间屏蔽 | 1 kV DC, 1 分钟, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | 颜色编码     | 白色, 黄色, 蓝色, 橙色    |
| 静止时的温度范围      | -40...80 °C                            | 移动中的温度范围 | -30...70 °C       |
| 回路数           | 4                                      |          |                   |

## 基本技术信息

防护等级 IP67

## 右插头

插头, 右 自由导线端

## 左插头

插头, 左 M8, P-编码, IP67, 孔式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

图纸

布线

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |