

IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	牵引电缆, M8 P 编码 - IP 67 弯角插座, 打开的. Cat. 5e, PUR, 30 m
订货号	2717760300
类型	IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780154
数量	1 items

IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	30 m	长度 (英寸)	1181.1024 inch
净重	1845 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

电缆技术参数

护套颜色	黑色	防油	符合 IEC 60811:404
适用于拖曳电缆	无	接线数量	4
带屏蔽	是	卤素	无卤, 符合IEC 60754标准
绝缘	聚烯烃	弯曲循环	2 Mio
阻燃性	Yes	护套材料	PUR
测试电压: 线与线之间屏蔽	1 kV DC, 1 分钟, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	颜色编码	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
静止时的温度范围	-40...80 °C	移动中的温度范围	-30...70 °C
回路数	4		

基本技术信息

防护等级 IP67

右插头

插头, 右 自由导线端

左插头

插头, 左 M8, P-编码, IP67, 孔式端头, 弯曲 90°, 插头, 塑料, 带屏蔽

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

图纸

布线

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4