

IE-C5DE4UP0050PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 牵引电缆, M8 P 编码 - IP 67 直型插针, M8 P 编码 - IP 67 直型插针, Cat. 5e, PUR, 5 m |
| 订货号 | 2717780050 |
| 类型 | IE-C5DE4UP0050PCSPCS-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780307 |
| 数量 | 1 items |

IE-C5DE4UP0050PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|---------------|
| 长度 | 5 m | 长度 (英寸) | 196.8504 inch |
| 净重 | 319 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...80 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

电缆技术参数

| | | | |
|---------------|--|----------|-------------------|
| 护套颜色 | 黑色 | 防油 | 符合 IEC 60811:404 |
| 适用于拖曳电缆 | 无 | 接线数量 | 4 |
| 带屏蔽 | 是 | 卤素 | 无卤, 符合IEC 60754标准 |
| 绝缘 | 聚烯烃 | 弯曲循环 | 2 Mio |
| 阻燃性 | Yes | 护套材料 | PUR |
| 测试电压: 线与线之间屏蔽 | 1 kV DC, 1 分钟, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | 颜色编码 | 白色, 黄色, 蓝色, 橙色 |
| 静止时的温度范围 | -40...80 °C | 移动中的温度范围 | -30...70 °C |
| 回路数 | 4 | | |

基本技术信息

防护等级 IP67

右插头

插头, 右 M8, P-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

左插头

插头, 左 M8, P-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

图纸

布线

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |