SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





使用 MultiMark 综合产品系列,您可以在每个控制柜中实现最佳的结构化和可持续标记。标识牌例如我们新推出的可以特别快速地打印和固定的 SlimFix 电线标识牌。同时,它们还满足最高的抗振和抗冲击要求。电线标识牌采用开放式设计,可以在布线过程之前或之后快速轻松地安装。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, 白 色	
订货号	<u>2719030000</u>	
类型	SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS	
GTIN (EAN)	4050118888010	
数量	1400 items	

SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
RUHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
	'		<u>'</u>
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	3.8 mm	宽度 (英寸)	0.1496 inch
净重	0.2 g		
环保产品合规			
D-UC 会切体 大	ᄼᄳᅟᅩᄼᆒᄱ		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
NEACH SVHC	小起辺 U. I Wt™ 的高度大注物原 (SVHC) 		
通用数据			
打印类型	空白	类型	
<u>打印关型</u> 宽度	五口 3.8 mm	 阻燃等级符合 UL 94	
 最大工作温度	3.8 mm 90 °C		-50 °C
颜色编码 基本		<u> </u>	不 无
基础材料 标记区域大小	PC-ABS, TPU 2.8 x 9.5 mm	打印标志	九 1400
你让这鸟人小	2.8 x 9.5 mm	—————————————————————————————————————	1400
导线和电缆标记号			
	不		0.75 mm ²
^{四条} 最小压接面积	0.25 mm ²		1.8 mm
最小电缆外径	1.2 mm	 导线外径	1.2 - 1.8 mm
最优色级力性 导线压接面积	0.25 - 0.75 mm ²	<u>4337/II</u>	1.2 - 1.0 11111
	'		
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

数据信息页

SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER SFM 1

版本

订货号 2799000000 GTIN (EAN) 4064675259985

数量

目录日期 / 图纸