


SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



使用 MultiMark 综合产品系列，您可以在每个控制柜中实现最佳的结构化和可持续标记。标识牌例如我们新推出的可以特别快速地打印和固定的 SlimFix 电线标识牌。同时，它们还满足最高的抗振和抗冲击要求。电线标识牌采用开放式设计，可以在布线过程之前或之后快速轻松地安装。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, 白色
订货号	2719110000
类型	SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888140
数量	700 items

SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	4.6 mm	宽度 (英寸)	0.1811 inch
净重	0.12 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白	类型	带卡扣脚
宽度	4.6 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	90 °C	最小工作温度	-50 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	PC-ABS, TPU	打印标志	无
标记区域大小	3.3 x 21.5 mm	适用的打印机	THM MULTIMARK
每卷数量	700		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	2.5 mm
最小电缆外径	1.8 mm	导线外径	1.8 - 2.5 mm
导线压接面积	0.75 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER SFM 2	版本
订货号	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
数量	1 ST	