


SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用 MultiMark 综合产品系列，您可以在每个控制柜中实现最佳的结构化和可持续标记。标识牌例如我们新推出的可以特别快速地打印和固定的 SlimFix 电线标识牌。同时，它们还满足最高的抗振和抗冲击要求。电线标识牌采用开放式设计，可以在布线过程之前或之后快速轻松地安装。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, 白色
订货号	2719220000
类型	SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888256
数量	800 items

SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	5.7 mm	宽度 (英寸)	0.2244 inch
净重	0.3 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印方向	水平和垂直的	打印类型	空白
类型	带卡扣脚	宽度	5.7 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-50 °C	颜色编码	白色
卤素	不	基础材料	PC-ABS, TPU
打印标志	无	标记区域大小	4.9 x 15.5 mm
每卷数量	800		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	3.3 mm ²	最大电缆外径	4 mm
最小电缆外径	2.5 mm	导线外径	2.5 - 4 mm
导线压接面积	3.3 - 4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸


www.weidmueller.com



SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**THM MULTIMARK**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER SFM 4	版本
订货号	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
数量	1 ST	

墨带

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	