

**VG M40 EXI 23-32 CR7J G4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**与插图相似**

Abbildung ähnlich

聚酰胺电缆头，适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。

魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准，还极为灵活：电缆接头性能出色，得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围，因此不受任何限制。产品都已经过测试，满足现行标准和 EN 60079-0 指令，并经过 ATEX 和 IECEx 认证。

**通用订货数据**

版本	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">2722320000</a>
类型	VG M40 EXI 23-32 CR7J G4
GTIN (EAN)	4050118821550
数量	10 items

**VG M40 EXI 23-32 CR7J G4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

认证	CE
认证	CE; EAC; ATEX; IECEx; INMETRO
MAMID 认证	



RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	55.9 mm	高度 (英寸)	2.2008 inch
长度	50 mm	长度 (英寸)	1.9685 inch
净重	77.09 g		

**温度**

工作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**电缆接头认证号**

标识	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	电缆接头认证编号 (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
电缆接头 (INMETRO) 认证号	DNV 18.0150 X/01	电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF   验收条件	ATEX, IECEx		

**通用参数**

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	23 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	拧紧力矩	17.5 Nm
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	70 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	标准	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
抗冲击力	7 焦耳, 符合 IEC 60079-0 标准	AF 尺寸 1	53 mm
AF 尺寸 2	53 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	CR	密封	CR
螺纹 (外部)	M 40	螺纹长度	18 mm
螺帽最大扭矩	19.00 Nm	支撑螺丝最大扭力	19.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	16.00 Nm	螺帽最小扭矩	16.00 Nm
防爆类型	Ex i 本安型	安装指导	参见安装指南

**分类**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02

**VG M40 EXI 23-32 CR7J G4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

---

ECLASS 15.0

27-14-08-02

---

**VG M40 EXI 23-32 CR7J G4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****塑料锁紧螺母，黑色**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	SKMU M40 K SW	版本
订货号	<a href="#">1736960000</a>	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 40, 7 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -
GTIN (EAN)	4008190956431	GF30)
数量	10 ST	