数据信息页

CMA-31-41-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

订货号	2723380000
类型	<u>CMA-31-41-SNAP-ON</u>
GTIN (EAN)	4050118810622
数量	1 items

CMA-31-41-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マ寸和重量			
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
忠度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
重	9 g		
温度			
- A4 \- A+		/- Va de	
F储温度 		工作温度	
不保产品合规			
)-UC 今 恒华 大	然 人悪犬		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	符合要求 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
SVIIC	↑ や		
分类			
TIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	5000005
			EC002625
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
TIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
CLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
CLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
CLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
CLASS 15.0	27-18-28-07		

CMA-31-41-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

拔插式电流互感器-ValueLine



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电 流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感 器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电 压。

通用订货数据

类型 CMA-31-41-SNAP-ON

2723380000

版本

订货号 GTIN (EAN) 4050118810622

数量