# 数据信息页

## HSS 1.6-4.8 EL W100M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

#### 通用订货数据

订货号	2724710000	
类型	HSS 1.6-4.8 EL W100M	
GTIN (EAN)	4050118819328	
数量	1 items	

目录日期/图纸 1

## HSS 1.6-4.8 EL W100M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
ROHS	一致				
マママ					
罙	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch		
宽度	7.6 mm	宽度 (英寸)	0.2992 inch		
<b>长度</b>	100000 mm	长度 (英寸)	3937 inch		
重	570 g				
不保产品合规	,				
oHS 合规状态					
REACH SVHC					
ILACITOVIIC	TWELE O. I WERD BYEN	↑   1   1   1   1   1   1   1   1   1			
通用数据					
T印类型	空白	宽度	7.6 mm		
最大工作温度	135 °C		-55 °C		
频色编码	白色		是		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000 mm	基础材料	聚烯烃		
丁印标志	无				
导线和电缆标记号					
L-1					
<b>氢素</b>	是	最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>		
最小压接面积	0.75 mm²	最大电缆外径	4.8 mm		
<b>景小电缆外径</b>	1.6 mm				
<b>分类</b>	<u> </u>				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
CLASS 15.0	27-28-11-02				