

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们的 WPD 1XX 配电块可用于所有供电和配电应用场景。其简单的设计让用户能够更快了解,并能快速有效地实现节约空间的配电。

### 通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
订货号	<u>2725420000</u>
类型	WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
GTIN (EAN)	4050118796162
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



ROHS —3

# 尺寸和重量

深	53.7 mm	深度 (英寸)	2.1142 inch
高度	70 mm	 高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	71.2 mm		2.8031 inch
净重	288 g	<del></del>	

#### 温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

# 其它技术参数

开放端	子口的	15 恒 15	<b>=</b>	
开双响	大例即	沙沙泰加	疋	
<del>→ 1+ → -+</del>	古拉上左巴拉 L			
女装力式	且按卞仕守轨上			

# 可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接

# 可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 2	连接方向             水平进线
联接类型 2	螺钉联接	
联接点数量	12	
压接范围,最小	1.5 mm²	导线最小压接面积 AWG AWG 16
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 1.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最小	带管状端 1.5 mm²	最大压接面积 软导线 0 mm²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm²	
接线截面积,多股线,最小	1.5 mm²	
导线连接截面积, 单股硬导线,	最小 1.5 mm²	

#### 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

系统特征值			
<b>バジロリ正旧</b>			
	螺钉连接	—————————————————————————————————————	—————————————————————————————————————
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层,内部桥接	是	安装导轨已装备	安装板, TS 35
N功能		PE 功能	无
PEN功能	无		
通用的			
CD DA ¥L	•	B/4B 1 C校子和 AAA	A)A/O O
回路数	2	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
导线最小压接面积 AWG	AWG 16	标准	IEC 60947-7-1, UL 1059
安装导轨已装备	安装板, TS 35		
<b>额定数据</b>			1
<b>数</b> 字性	252	<b>数ウル</b> に	1000.1/
额定横截面 额定交流电压	35 mm²	额定电压	1000 V
	1000 V	额定直流电压	1500 V
额定电流	214 A	最大电流	214 A
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	3.60 W
重要注意事项			
产品信息	插口满足可燃性等级 V-2(依	衣据 UL94)的要求。	
分类			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19	·	

目录日期/图纸 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。



#### 通用订货数据

类型 SKS 2,0-8,0 MR 订货号 9008870000 GTIN (EAN)

4032248266623

数量 1 ST 版本

socket wrenches

#### 十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

5

#### 通用订货数据

类型 SDK PZ2 订货号 9008540000 4032248056538 GTIN (EAN)

版本

螺丝刀, 螺丝刀

数量 1 ST