

## VPU AC I 1 N-PE 305/100 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 VPU I (I级), VPU II (II级)和VPU III (III级) 电涌保护产品有效减少 瞬时放电引起的干扰耦合, 使之大大低于 EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3标准 的要求值。这也减少了装置 的故障率。通过技术手段实现电涌保护器的协调作用。因此I级、II级和III级装置之间无需断开。放电管符合 IEC61643-11 / DIN EN 61643-11产品标准, 且根据IEC 61643-12 /VDE 0675-6-12标准和IEC 62305-4 / VDE 0185-4标准可以用于系统内。本 避雷/电涌保护装置适用于 电源系统。魏德米勒将根据具体供电网络的类型 和电压水平提供不同的产品。还可选用光伏型应用特制I级和II级 保护装置。

### 通用订货数据

版本	防浪涌放电管, 低电压, 过压保护, 单相, TN, TT nur für N-PE
订货号	<a href="#">2726800000</a>
类型	VPU AC I 1 N-PE 305/100 S
GTIN (EAN)	4050118802481
数量	1 items

## VPU AC I 1 N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	91 mm	深度 (英寸)	3.5827 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	197 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	...85 °C
工作温度	-40 °C...85 °C	湿度	5 - 95% 相对湿度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	IV	污染等级	2
------	----	------	---

## IEC / EN 额定数据

回路数	1	额定电压下的漏电压	1 µA
信号触点	否	额定电压 (交流)	230 V
低电压网络	单相, TN, TT nur für N-PE	保护级别 $U_p$ , 当电流为 $I_N$ (N-PE)	≤ 1.5 kV
电压类型	交流电	暂态过电压 - TOV	1200 V
响应时间/回退时间	≤ 100 ns	最高频率	60 Hz
最低频率	50 Hz	标准	IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
雷击浪涌电流, $I_{imp}$ (10/350 µs) (N-PE)	100 kA	EN 61643-11等级	T1, T2
符合 IEC 61643-11 要求	I级, II级	最高持续工作电压, $U_c$ (N-PE)	305 V
电源电压	230 V / 400 V	放电电流 $I_{max}$ (8/20 µs) N-PE	150 kA
放电电流 $I_n$ (8/20 µs) N-PE	100 kA	能量配合 (≤10 m)	类型 I, 类型 II, 类型 III
短路时电流值 ISCCR	0.1 kA	后续电流熄灭能力 $I_{fi}$	因技术原因不可用
集成备用保险丝	无		

## 通用参数

光学功能显示	绿 = 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换	行业	能源分配
类型	过压保护	类型	安装外壳; 1 TE, Insta IP20
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色, 蓝色
防护等级	IP20, IP20 (安装后)	安装导轨已装备	TS 35
工作海拔	≤ 2000 m		

## 电气数据

电压类型	交流电
------	-----

**VPU AC I 1 N-PE 305/100 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**通用数据**

回路数	1	防护等级	IP20, IP20 (安装后)
颜色编码	黑色, 蓝色		

**联接参数**

剥线长度	18 mm	导线连接方式	螺钉联接
联接类型	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	18 mm
最小拧紧力矩	3 Nm	最大拧紧力矩	4.5 Nm
额定连接下的压接范围	16 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	1.5 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	35 mm <sup>2</sup>	单股导线的最小压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>
单股导线最大截面	35 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	1.5 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	25 mm <sup>2</sup>	软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN2.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN35 mm <sup>2</sup> 46228-1)		接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最大	35 mm <sup>2</sup>		

**保修**


质保期	5年
-----	----

**分类**

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

图纸

开关符号



Schematic circuit diagram

附件

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH1 X 80	版本	
订货号	<a href="#">2749890000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118897098		
数量	1 ST		

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本	
订货号	<a href="#">2749850000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118897050		
数量	1 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**VPU AC I 1 N-PE 305/100 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1880100000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248478781		
数量	200 ST		

VPU 系列



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

类型	VPU AC EXTENDER	版本	
订货号	<a href="#">3123500000</a>		
GTIN (EAN)	4099987270175		
数量	8 ST		

备用放电管



如果放电管损坏, 您可以方便地重新订购该备用放电管, 替换损坏的放电管、恢复保护功能。

通用订货数据

类型	VPU AC I 0 N-PE 305/100...	版本	
订货号	<a href="#">2730850000</a>	备用避雷器, 无漏电流, 过压保护, TT nur für N-PE, TN	
GTIN (EAN)	4050118808018		
数量	1 ST		

VPU AC I 1 N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

VPU 系列



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

类型	VPU LOCKING CLIP L	版本	
订货号	<a href="#">2735070000</a>		
GTIN (EAN)	4050118816402		
数量	10 ST		