

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 250 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 1.5 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器
订货号	2728090000
类型	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
数量	1 items
厂商	MBS AG

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1259.28 g
----	-----------

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	80.00 mm
导轨	80 x 120 mm		

技术特性

防护等级	IP20	标称频率	50 Hz
------	------	------	-------

电气特性

精度等级	1	次级电流	0...5 A
负载	1.5 VA	初级电流	250 A

绝缘参数

精度等级	1
------	---

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

