

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 250 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 1.5 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器
订货号	2728090000
类型	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
数量	1 items
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1259.28 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型 仅绝缘导体 圆导线 80.00 mm
 导轨 80 x 120 mm

技术特性

防护等级 IP20 标称频率 50 Hz

电气特性

精度等级 1 次级电流 0...5 A
 负载 1.5 VA 初级电流 250 A

绝缘参数

精度等级 1

分类

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
 ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
 ECLASS 15.0 27-21-09-02

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

