

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 版本         | 初级电流: 750 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 2 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器 |
| 订货号        | <a href="#">2728110000</a>                           |
| 类型         | KCMA-8-750-5A-2VA1                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118810707                                        |
| 数量         | 1 items                                              |
| 厂商         | MBS AG                                               |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 58 mm  | 深度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 高度 | 198 mm | 高度 (英寸) | 7.7953 inch |
| 宽度 | 155 mm | 宽度 (英寸) | 6.1024 inch |
| 净重 | 1500 g |         |             |

## 温度

|      |      |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
|------|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 带电导线的尺寸

|      |             |      |          |
|------|-------------|------|----------|
| 导线类型 | 仅绝缘导体       | 圆导线  | 80.00 mm |
| 导轨   | 80 x 120 mm | 安装位置 | 室内使用     |

## 技术特性

|                       |                      |      |       |
|-----------------------|----------------------|------|-------|
| 防护等级                  | IP20                 | 绝缘等级 | E     |
| 额定持续热电流 $I_{thermal}$ | $1.2 \times I_{nom}$ | 标称频率 | 50 Hz |

## 电气特性

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| 精度等级 | 1    | 次级电流 | 0...5 A |
| 负载   | 2 VA | 初级电流 | 750 A   |

## 绝缘参数

|    |            |      |   |
|----|------------|------|---|
| 标准 | EN 60044/1 | 精度等级 | 1 |
|----|------------|------|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

# KCMA-8-750-5A-2VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

