

KCMA-8-1500-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 初级电流: 1500 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 15 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器 |
| 订货号 | 2728150000 |
| 类型 | KCMA-8-1500-5A-15VA1 |
| GTIN (EAN) | 4050118809985 |
| 数量 | 1 items |
| 厂商 | MBS AG |

KCMA-8-1500-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 58 mm | 深度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 高度 | 198 mm | 高度 (英寸) | 7.7953 inch |
| 宽度 | 155 mm | 宽度 (英寸) | 6.1024 inch |
| 净重 | 1500 g | | |

温度

| | |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
|------|------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

带电导线的尺寸

| | | | |
|------|-------------|------|----------|
| 导线类型 | 仅绝缘导体 | 圆导线 | 80.00 mm |
| 导轨 | 80 x 120 mm | 安装位置 | 室内使用 |

技术特性

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------|-------|
| 防护等级 | IP20 | 绝缘等级 | E |
| 额定持续热电流 $I_{thermal}$ | 1.2 x I_{nom} | 标称频率 | 50 Hz |

电气特性

| | | | |
|------|-------|------|---------|
| 精度等级 | 1 | 次级电流 | 0...5 A |
| 负载 | 15 VA | 初级电流 | 1500 A |

绝缘参数

| | | | |
|----|------------|------|---|
| 标准 | EN 60044/1 | 精度等级 | 1 |
|----|------------|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-8-1500-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

