


KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 4000 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 15 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器
订货号	2728190000
类型	KCMA-8-4000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810530
数量	1 items
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch
高度	243 mm	高度 (英寸)	9.5669 inch
宽度	195 mm	宽度 (英寸)	7.6772 inch
净重	3692.48 g		

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	80.00 mm
导轨	80 x 120 mm	安装位置	室内使用

技术特性

防护等级	IP20	绝缘等级	E
额定持续热电流 $I_{thermal}$	1.2 x I_{nom}	标称频率	50 Hz

电气特性

精度等级	1	次级电流	0...5 A
负载	15 VA	初级电流	4000 A

绝缘参数

标准	EN 60044/1	精度等级	1
----	------------	------	---

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

