

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



具有高度灵活性的自动化电缆装配-线束加工中心 (WPC)

- 为满足客户特定需求, 系统进行模块化调整: CUTFIX PRO、CUTFIX PRO FEEDER、CRIMPFIX R VARIO、CA 100 DUO 或 THM MultiMark
- 全面的装配过程, 包括电缆供应和捆绑
- 采用单件流方法软件, 确保高过程可靠性和质量

通用订货数据

版本	自动化机器, 切线机, 自动剥皮及压接装置, 热传输打印机, 软件
订货号	2728490000
类型	WIRE PROCESSING CENTER 115V
GTIN (EAN)	4050118811339
数量	1 items
交货状态	已取消

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	750 mm	深度 (英寸)	29.5275 inch
高度	1800 mm	高度 (英寸)	70.866 inch
宽度	1100 mm	宽度 (英寸)	43.307 inch
净重	65000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

标记系统

系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	打印工艺	热转印
类型	移动系统, 包含 CUTFIX 8 接口、CRIMPFIX R VARIO、THM MULTIMARK	接口	USB 2.0
电源电压	100...240 V AC	操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
打印速度	150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
蓄电池操作	不		

WPC

电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	显示类型	15 英寸触摸屏
说明	最大承载能力 180 公斤, 移动使用, 面板带有完整的电缆和额外的电源插头和 USB 连接, 旋转展示支架	压缩空气连接	5.5 bar

切割机

长度校正	松弛调整, 毫米级, 具体可编程的	驱动	电气
储存	最大 2,000 个切断任务	键盘	触摸显示屏
送料速度, 最大	1.5 m/s	显示指示器	LCD 显示
预选长度, 最大	999999 mm	预选长度, 最小	2 mm
接口	USB 2.0	压缩空气连接	5.5 bar
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm ² / 最大 2.5 mm ²		

剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm ² (~ AWG 20-14)	驱动	电气
脉冲时间	约 2 s	压接	梯形

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²
压接长度	8/10 mm
压缩空气连接	5.5 bar
电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
耗材	特殊管状端头
最小插入长度	27 mm

分类

ETIM 8.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808
ECLASS 15.0	17-13-01-90

ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 14.0	17-13-01-90

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

打印机



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	THM MULTIMARK	版本
订货号	2599430000	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标
GTIN (EAN)	4050118626377	签卷
数量	1 ST	

自动化机器



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	CRIMPFIX R VARIO	版本
订货号	2580000000	Automatic stripper and crimper
GTIN (EAN)	4050118605846	
数量	1 ST	
类型	CUTFIX 8 INTERFACE	版本
订货号	2580010000	Cutting machine
GTIN (EAN)	4050118605839	
数量	1 ST	