数据信息页

ZQV 150/185N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 34.00, 绝缘: 是, 宽度: 25.8	
	mm	
订货号	<u>2728840000</u>	
类型	ZQV 150/185N/2	
GTIN (EAN)	4050118801712	
数量	5 items	

ZQV 150/185N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママラ ママ	,		
			· ·
宽度	25.8 mm	宽度 (英寸)	1.0157 inch
争重	86.23 g		
温度			
字储温度 	-25 °C55 °C	工作温度	-60 °C130 °C
,他通过 最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
国定类型 3000000000000000000000000000000000000	已插入的	防爆版	不
30年天至	插入的	NAME NIX	
大小	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
 可距 P(单位:mm)	34.00 mm		
材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
]燃等级符合 UL 94	V-0		
通用的			
回路数	2		
颁定数据			
预定电压 预定电压	400 V	额定电流	232 A
分类			,
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40
CLASS 15.0	27-25-03-03	LCLASS 14.0	27-20-03-03
LULAGO 10.U	Z1-Z0-U0-U0		

目录日期/图纸 2

数据信息页

图纸

ZQV 150/185N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

