

**ZQV 150/185N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：34.00, 绝缘: 是, 宽度: 25.8 mm
订货号	<a href="#">2728840000</a>
类型	ZQV 150/185N/2
GTIN (EAN)	4050118801712
数量	5 items

## ZQV 150/185N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

宽度 25.8 mm 宽度 (英寸) 1.0157 inch  
净重 86.23 g

## 温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -60 °C...85 °C  
工作温度 -60 °C...130 °C 最小持续工作温度 -60 °C  
最大持续工作温度 130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型 已插入的 防爆版 不  
安装方式 插入的

## 大小

间距 P (单位: mm) 34.00 mm

## 材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 橙色  
阻燃等级符合 UL 94 V-0

## 通用的

回路数 2

## 额定数据

额定电压 400 V 额定电流 232 A

## 分类

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03

