

DAE M12 PA LONG UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 聚酰胺 6
订货号	2729530000
类型	DAE M12 PA LONG UL
GTIN (EAN)	4050118813388
数量	1 items

DAE M12 PA LONG UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	7.6 mm	高度 (英寸)	0.2992 inch
长度	17.6 mm	长度 (英寸)	0.6929 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	10 mm
净重	3 g		

温度

工作温度	-40 °C...105 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

空气流速	0.8 l/min at 0.1 bar ΔP, up to 7.6 l/min at 1	O型圈	NBR
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	无卤
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
电缆接头	M 12	基础材料	聚酰胺 6
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	10 mm
内圈直径 D2	12.00 mm	防护等级 (UL)	Type 4X, Type 12
支撑螺丝最大扭力	0.60 Nm	支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm
安装指导	参见安装指南		

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		