数据信息页

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:
• 厂商的PLC接插件。
• 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽)， 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
• 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

订货号	2732150035
类型	PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5
GTIN (EAN)	4099986602915
数量	1 items

数据信息页

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	719.82 g

通用参数

电缆长度	3.5 m	适用于	模拟信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口联接器	SUB-D FEMALE 25P	最小回路数	20回路
电缆外径	10,15 ± 1 mm	PLC 侧接联接器	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P
导线压接面积	0.25 mm²		

电气数据

最大总电流	3 A	导线电阻	≤ 80 mΩ/m
工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	电容（线芯/线芯）	300 pF/m
电容（线芯/屏蔽）	300 pF/m		

额定数据 UL

最大总电流	3 A

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		